



Arkusz danych technicznych

<p>Artykuł: 2210 teXXor topline</p> <p>Model: Rękawice Zimowe LATEX</p> <p>Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11</p> <p><small>Szczegółowe informacje o wymiarach i masach produktów znajdują się poniżej (tabela).</small></p> <p>Kolor: pomarańczowy/czarny</p> <p>Materiał: Materiał nośnika: 74% poliakrylowy / 26% poliester Powłoka: 100% lateks</p> <p>Grubość materiału: 1,0 mm (ok.)</p> <p>Zawartość kartonu: 72 para / karton</p> <p>najmniejsza jednostka opakowania: 6 pary w pakiecie</p> <p><small>Szczegóły dotyczące opakowania patrz poniżej (tabela).</small></p> <p>Instrukcje prania:</p> <p>☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒</p> <p>SOO kategoria: ŚOI kat. II - obejmuje średnie ryzyko, które nie jest wymienione przy kat. I lub III, według rozporządzenia o ŚOI (UE) 2016/425, aneks I (zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)</p> <p>Standard: <u>EN 420:2003+A1:2009 - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne</u> <u>EN 388:2016 - Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi</u></p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="5"></td> <td>Odporność na ścieranie</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Odporność na przecięcie (test Coupe)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Odporność na rozrywanie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Odporność na przedziurawienie</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999</td> <td>X</td> </tr> </table> <p><u>EN 13594:2015 - Ochrona przeciwudarowa</u> Badanie: X</p> <p><u>EN 407:2004 - Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami termicznymi</u></p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="6"></td> <td>Odporność na zapalenie</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Odporność na działanie ciepła konwekcyjnego</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Odporność na promieniowanie ciepłe</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Odporność na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Odporność na działanie dużej ilości płynnego metalu</td> <td>X</td> </tr> </table> <p><u>EN 511:2006 - Rękawice ochronne, zabezpieczające przed wpływem niskich temperatur</u></p> <table border="0"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Odporność na działanie niskiej temperatury konwekcyjnej:</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Odporność na kontakt z elementami o niskiej temperaturze:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Wodoszczelność:</td> <td>X</td> </tr> </table> <p>(X = nie testowane)</p>		Odporność na ścieranie	2	Odporność na przecięcie (test Coupe)	2	Odporność na rozrywanie	4	Odporność na przedziurawienie	2	Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	X		Odporność na zapalenie	X	Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem	2	Odporność na działanie ciepła konwekcyjnego	X	Odporność na promieniowanie ciepłe	X	Odporność na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu	X	Odporność na działanie dużej ilości płynnego metalu	X		Odporność na działanie niskiej temperatury konwekcyjnej:	X	Odporność na kontakt z elementami o niskiej temperaturze:	2	Wodoszczelność:	X	
		Odporność na ścieranie	2																													
		Odporność na przecięcie (test Coupe)	2																													
		Odporność na rozrywanie	4																													
		Odporność na przedziurawienie	2																													
	Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	X																														
	Odporność na zapalenie	X																														
	Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem	2																														
	Odporność na działanie ciepła konwekcyjnego	X																														
	Odporność na promieniowanie ciepłe	X																														
	Odporność na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu	X																														
	Odporność na działanie dużej ilości płynnego metalu	X																														
	Odporność na działanie niskiej temperatury konwekcyjnej:	X																														
	Odporność na kontakt z elementami o niskiej temperaturze:	2																														
	Wodoszczelność:	X																														

© BIG Arbeitsschutz GmbH



Ekwipunek:

Tkanina poliakrylowy, powłoka lateksowa na powierzchni chwytniej (czarna), piaskowane (sandy finish), Ściągacz dzianinowy, ok. 10 gauge (= 2,588 mm), powłoka grubości materiału: ok. 1,0 mm

Cechy:

Przyjemne w noszeniu, dobra ochrona przed zimnem. Duża elastyczność i dobre dopasowanie dzięki elastycznej powłoce. Duża trwałość, bardzo dobra chwytność dzięki piaskowanej powłoce lateksowej.

Aplikacje:

Możliwość stosowania do ogólnych prac montażowych o średnim ryzyku w chłodnym otoczeniu, np. w rzemiośle, budownictwie, przy budowie obiektów targowych, w motoryzacji, przy budowie maszyn, w przemyśle stalowym, szklarskim, rolnictwie

Przeznaczenie, obszary stosowania i ocena ryzyka:

Produkt te spełniają wymagania podanych norm technicznych. Zaleca się, aby rzeczywiste warunki stosowania nie mogły być symulowane, a wyłącznie do użytkownika należała decyzja, czy produkt nadają się lub nie do planowanego zastosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem jego użytkowania należy zatem przeprowadzić ocenę ryzyka resztkowego celem ustalenia przydatności do przewidzianego zastosowania. Zwracać uwagę na nadrukowane piktogramy i stopnie odporności.

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania:

- **Nie należy nigdy zanurzać tych rękawic w substancjach chemicznych ani nie doprowadzać do kontaktu z nimi.**
- Do manipulowania substancjami chemicznymi należy stosować wyłącznie rękawice opatrzone piktogramem chemicznym.
- Należy upewnić się, czy wybrane rękawice ochronne są odporne na działanie stosowanych substancji chemicznych.
- Nie stosować tych rękawic do ochrony przed ząbkowanymi krawędziami lub ostrzami bądź otwartym ogniem.
- Jeśli rękawice ochronne są niezbędne do zastosowań w wysokich temperaturach, należy upewnić się, czy spełniają one normę EN407 i zostały przetestowane zgodnie z jej wymogami.
- Nie należy nosić rękawic w pobliżu ruchomych części maszyn.
- Przed użyciem rękawic należy je dokładnie sprawdzić celem wyeliminowania wad i braków.
- Jeśli rękawice te spełniają wymagania w zakresie odporności na przedziurawienie wg normy EN 388:2016, nie można jednak zakładać, że zapewniają one również ochronę przed przedziurawieniem przez ostro zakończone przedmioty, np. igły strzykawek.
- Nie należy używać rękawic uszkodzonych, zużytych, zabrudzonych lub zatłuszczonych dowolną substancją (również od wewnątrz) ze względu na ryzyko podrażnienia lub zapalenia skóry. W razie wystąpienia tych zjawisk należy zasięgnąć opinii lekarza ogólnego lub dermatologa.


EN 420:2003+A1:2009 - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami mechanicznymi:

Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami mechanicznymi muszą uzyskać przynajmniej poziom odporności 1 lub A w wyniku badania odporności na przecięcie wg EN ISO 13997:1999, z uwzględnieniem przynajmniej jednej z cech (odporność na ścieranie, przecięcie, rozrywanie i przedziurawienie).

Odporność na ścieranie:	Liczba cykli, niezbędnych do przetarcia testowanej rękawicy ochronnej.
Odporność na przecięcie:	Liczba cykli testowych, wykonywanych ze stałą prędkością, podczas których próbka ulega przecięciu.
Odporność na rozrywanie:	Siła niezbędna do całkowitego rozerwania naciętej próbki.
Odporność na przedziurawienie:	Siła niezbędna do przedziurawienia próbki przy użyciu znormalizowanego ostro zakończonego narzędzia probierczego.

EN 388:2016

	Kryteria oceny	Ocena	Artykuł 2210
2242X	A = Odporność na ścieranie	0 - 4	2
	B = Odporność na przecięcie (test Coupe)	0 - 5	2
	C = Odporność na rozrywanie	0 - 4	4
	D = Odporność na przedziurawienie	0 - 4	2
	E = Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	A - F	X
	F = Badanie odporności udarowej wg EN 13594:2015	P	X

Im wyższa cyfra, tym lepszy wynik badania. X oznacza „niebadane”. P oznacza „wynik pozytywny”.

Badanie	1	2	3	4	5
A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	100	500	2000	8000	-
B = Odporność na przecięcie (indeks) - test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Odporność na rozrywanie (N)	10	25	50	75	-
D = Odporność na przedziurawienie (N)	20	60	100	150	-

Badanie	A	B	C	D	E	F
E = Odporność na przecięcie wg EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30
Artykuł 2210						



EN 13594:2015 - Ochrona przeciwudarowa:

Należy przetestować każdy obszar podlegający ochronie przeciwudarowej. W oparciu o metodę badań (wymiary próbki) nie można przetestować ochrony przeciwudarowej palców. Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami mechanicznymi powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający tłumienie uderzeń (np. posiadać ochronę kostek, grzbietów i wewnętrznych części dłoni). Rękawice tego typu muszą spełniać wymagania klasy ochrony 1 wg EN 13594:2015.

W przypadku wystąpienia zjawiska przytępienia podczas badania odporności na przecięcie (B), wyniki testu Coupe należy traktować jako wskazówkę, natomiast wynik badania odporności na przecięcie TDM (E) stanowi punkt odniesienia w kategorii odporności.

OSTRZEŻENIE:

W przypadku rękawic składających się z dwóch lub większej liczby warstw, ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla odporność warstwy zewnętrznej.

Rękawice posiadające odporność na czynniki mechaniczne, które w odniesieniu do siły rozrywającej (C) osiągają i wykazują odporność klasy 1 lub wyższej, nie mogą być noszone w przypadkach występowania ryzyka pochwylenia przez ruchome części maszyny.

Testy odnoszą się do dłoni rękawic.

EN 407:2004 - Rękawice ochronne, zabezpieczające przed urazami termicznymi

Kryteria oceny	Możliwości oceny	Artykuł 2210
A = Odporność na zapalenie	0 - 4	X
B = Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem	0 - 4	2
C = Odporność na działanie ciepła konwekcyjnego	0 - 4	X
D = Odporność na promieniowanie ciepłe	0 - 4	X
E = Odporność na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu	0 - 4	X
F = Odporność na działanie dużej ilości płynnego metalu	0 - 4	X

Oznaczenie „X” zamiast liczby oznacza, że rękawice ochronne nie nadają się do zastosowań objętych niniejszym badaniem.



X2XXXX

EN 511:2006 - Rękawice ochronne, zabezpieczające przed wpływem niskich temperatur

Ten piktogram oznacza, że produkt chroni przed zimowym konwekcyjnym i kontaktowym chłodem i jest zgodny z normą EN 511:2006.

EN 511:2006

Kryteria oceny	Dost. stopnie odporności	Artykuł 2210
Odporność na działanie niskiej temperatury konwekcyjnej (stół 1)	0 - 4	X
Odporność na kontakt z elementami o niskiej temperaturze (stół 2)	0 - 4	2
Wodoszczelność	0 - 1	X



X2X

Stół 1 - Wartości izolacji termicznej:

Poziom wydajności	Izolacja termiczna ITR w m ² K/W
1	0,10 ≤ ITR < 0,15
2	0,15 ≤ ITR < 0,22
3	0,22 ≤ ITR < 0,30
4	0,30 ≤ ITR

Stół 2 - Wartości izolacji termicznej:

poziom wydajności	Izolacja termiczna ITR w m ² K/W
1	0,025 ≤ R < 0,050
2	0,050 ≤ R < 0,100
3	0,100 ≤ R < 0,150
4	0,150 ≤ R

Im wyższa cyfra, tym lepszy wynik badania. Znak „X” zamiast numeru oznacza, że rękawice ochronne nie są przeznaczone do zastosowań objętych niniejszym badaniem. W przypadku stopni 2 do 4 odporności na działanie niskiej temperatury konwekcyjnej rękawice muszą osiągać przynajmniej poziom 2 odporności na ścieranie i rozrywanie wg EN 388, w przeciwnym razie jako najwyższy stopień odporności na działanie niskiej temperatury konwekcyjnej podawany jest stopień 1.

Jeśli rękawice ochronne wykonane są z wielu części niepołączonych ze sobą w sposób trwały, obowiązują stopnie odporności i ochrony odpowiadające całości ich elementów połączonych ze sobą.

OSTRZEŻENIE:

Rękawice nieosiągające stopnia odporności 1 podczas badania szczelności, mogą w warunkach wysokiej wilgotności utracić właściwości izolacyjne.

Oznaczenia umieszczone na rękawicach:

Znak handlowy, nr. modelu, rozmiar, znak CE, w przydatności do żywności: symbol szkła i widelca, piktogramy, znak i, symbol producenta z datą produkcji w formacie: miesiąc/rok

teXXor

HANDSCHUHE >>



teXXor

2210



Etykieta marki od producenta
Numer artykułu producenta

Piktogramy z odpowiednimi numerami odpowiednich norm europejskich ŚOI (przykład, w celu szczegółowej prezentacji)

CE

Oznakowanie CE potwierdza zgodność z wymogami Rozporządzenia Europejskiego 2016/425.



Znak i: Wskazówka dotycząca informacji od producenta



Data produkcji w formacie miesiąc/rok: 00/0000

Wymiary / wagi pojedynczego przedmiotu:

rozmiar	Długość w cm	Szerokość w cm	Wysokość w cm	Waga w gramach
7	23	10,5	0,7	54
8	24	11	0,7	55
9	25	11,5	0,7	64
10	26	12	0,7	62
11	27	12,5	0,7	67

Powyższe wartości są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić.

Szczegóły dotyczące opakowania (jednostka opakowania):

rozmiar	kg brutto	kg netto	Długość w cm	Szerokość w cm	Wysokość w cm
7	10	8,5	70	30	25
8	10	8,5	70	30	25
9	10	8,5	70	30	25
10	10	8,5	70	30	25
11	10,5	9	70	30	25

Powyższe wartości są przybliżone i podlegają niewielkim zmianom.

Niebezpieczne składniki - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):

Produkt wyprodukowano zgodnie z załącznikiem XVII europejskiego rozporządzenia REACH 1907/2006. Nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych w stężeniu wymagającym ujawnienia.

Deklaracja zgodności



Ten produkt stanowią element sprzętu ochrony osobistej (ŚOI). Znak CE potwierdza, że produkt spełnia aktualnie obowiązujące wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425.

Identyfikacja i wybór:

Wybór ochraniacze przedramienia musi być dokonany zgodnie z wymogami miejsca pracy, rodzajem zagrożenia i odpowiednimi warunkami środowiskowymi. Pracodawca jest odpowiedzialny za wybór właściwego PSA. Dlatego konieczne jest sprawdzenie przydatności do potrzeb potrzebnych przed użyciem.

Zasady przeprowadzania:

Ten produkt spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy ich stan nie budzi żadnych zastrzeżeń i są stosowane we właściwy sposób. Przed użyciem produkt należy sprawdzić ich stan pod kątem wad lub uszkodzeń. Jeśli podczas stosowania na produkt pojawią się rysy czy dziury, rękawice należy natychmiast usunąć. Należy się upewnić, czy produkt nie są zbyt duże lub zbyt małe i czy dobrze pasują. Wszelkie zmiany środków ochrony indywidualnej są niedozwolone. Należy przestrzegać instrukcji producenta i przechowywać je przez cały okres stosowania środków ochrony indywidualnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe szkody i/lub skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Instrukcje prania:



Nie myć, nie wybielać i nie suszyć w suszarce. Nie prasować. Profesjonalne czyszczenie na sucho i na mokro nie jest możliwe.

Zarówno nowe, jak i używane rękawice, szczególnie po ich oczyszczeniu, należy przed ponownym założeniem poddać dokładnej kontroli pod kątem uszkodzeń. W razie potrzeby ponownego użycia rękawic nie należy w żadnym wypadku przechowywać ich w stanie zabrudzenia. W razie niemożności usunięcia zabrudzenia lub wystąpienia potencjalnego zagrożenia, zaleca się ostrożne, naprzemienne zdejmowanie rękawic – najpierw prawej, a następnie lewej. Należy wówczas tak operować ręką ubraną w rękawicę, aby przy jej zdejmowaniu nie ubrudzić gołej ręki.

Przechowywanie i starzenie:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i trzymać z dala od źródeł ciepła. W przypadku stałego nasłonecznienia lub nadmiernie wysokich temperatur okres trwałości produktu ulega skróceniu. Należy unikać kontaktu produktu z rozpuszczalnikami, które mogą powodować zmiany produktu lub jego właściwości. Okres trwałości w przypadku właściwego stosowania i przechowywania wynosi z reguły do 3 lat (patrz także data ważności na opakowaniu). Ponadto artykuł jest opatrzony datą produkcji (miesiąc/rok).

Utylizacja:

Zużyte produkty mogą być zanieczyszczone substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla środowiska. Utylizacja musi być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.

Zagrożenia dla zdrowia:

Ten produkt zawiera lateks wyprodukowany z kauczuku naturalnego, który może wywoływać reakcje alergiczne. Jeśli wystąpi jakakolwiek reakcja alergiczna, należy zasięgnąć porady lekarza ogólnego lub dermatologa.

Pierwsza pomoc:

Produkt zanieczyszczony niebezpiecznymi materiałami należy usunąć.

W przypadku kontaktu ze skórą: w razie wystąpienia reakcji alergicznej niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oko wodą. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jednostka notyfikowana, odpowiedzialna za wykonanie badania typu:

CTC
Parc Scientifique Tony Garnier
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
Francja
(numer identyfikacyjny: 0075)

Kompletna deklaracja zgodności i Informacje producenta dostępne są w:

www.big-arbeitsschutz.de



Stworzony na 10.12.2019